




Гигиенический сертификат

Тележки-шкафы из легкого металла для транспортировки стерилизованного белья и медикаментов соответствуют предписанным гигиеническим нормам. Транспортируемые изделия полностью защищены.



Все тележки-шкафы предусмотрены для мытья и дезинфекции в тоннеле.



Тележки-шкафы для стерильных контейнеров. Корпус из анодированного легкого сплава, опорные полки из нержавеющей стали, грузоподъемность 6 поддонов 600x300x300 мм В. Максимальная емкость 600x400x360 мм В.

1622 CR

Тележки-шкафы для стерильных контейнеров. Грузоподъемность 9 поддонов 600x300x300 мм В.

1625 CR



| Артикул | Код | Внутр. размеры, мм | Размеры, мм | Ø | Вес |
|---------|-------------|----------------------|----------------------|-----|-------|
| 1622 CR | RH1622ON003 | 877 x 630 x 1220 В. | 977 x 710 x 1500 В. | 160 | 67.00 |
| 1625 CR | RH1625ON010 | 1130 x 630 x 1220 В. | 1230 x 710 x 1500 В. | 160 | 77.00 |



3 вертикальные секции, максимальная грузоподъемность 12 стерильных блоков или 12 контейнеров из полипропилена с крышкой 530x325x200 мм В. Для сбора грязных инструментов.

Подходят для: транспортировки контейнеров со стерильными изделиями.



3165 CR



Рейки со стопорной системой, подходят для полипропиленовых контейнеров.

Подходят для: сбора контейнеров с изделиями для стерилизации.



3162CR


Артикулы относятся к тележкам без полок и контейнеров.

| Артикул | Код | Размеры, мм | Ø | Вес |
|------------|-------------|----------------------|-----|--------|
| 3165 CR | RH3165ON004 | 1230 x 710 x 1585 В. | 160 | 114.80 |
| 3162 CR | RH3162ON001 | 977 x 710 x 1585 В. | 160 | 71.00 |
| АКСЕССУАРЫ | | | | |
| Полки | BLSFL3003 | 325 x 600 | | 1.15 |

Вместимость: 8 стерильных блоков или 8 контейнеров из полипропилена с крышкой 530x325x200 мм. 2 ручки на боковой стороне.




Тележки-шкафы из легкого металла для транспортировки стерильных изделий



Все тележки-шкафы для стерилизованных контейнеров прошли новую разработку в области дверей, чтобы гарантировать хорошую изоляцию содержимого.

Средняя контактная планка (или место соприкосновения двух дверей) также как и соединение на четырех углах открытия гарантируют надежность закрытия дверей во время транспортировки в грязной зоне.



Особая изоляция на углах дверей.



Проволочная складная полка из нержавеющей стали облегчает транспортировку контейнеров.

